


cable de conexión NHSB-A1-5-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Número de artículo: 1585793

FESTO

Adecuado neumáticamente/eléctricamente para actuador lineal DFPI-...-C1V-...P, longitud 5 m.



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud de tubo flexible protector	5 m
Posición de montaje	indistinto
Utilización en el exterior	C1 - lugares protegidos contra la intemperie donde se utilizará
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Humedad relativa del aire	5 - 100 % Condensación
Tipo de protección	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 60 °C
Conexión eléctrica 1	Conector recto tipo clavija, 5 contactos
Conexión eléctrica 2	extremo libre, 5 contactos
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Conexión neumática	Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 mm Para diámetro exterior del tubo flexible de 10 mm
Radio mínimo de curvatura del cable	100 mm
Estructura del cable	5x0,75
Peso del producto	1.250 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo protector	PA
Material del racor de tubo flexible protector	PA
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Material de las juntas	TPE