

Cable de conexión KMP1-02-II-4-X

Número de artículo: 158988

Producto sustituido

FESTO

El cable está disponible en longitudes de 1 a 99 metros.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Posición de montaje | indistinto |
| Margen de tensión de funcionamiento AC | ≤ 300 V |
| Margen de tensión de funcionamiento DC | ≤ 250 V |
| Resistencia a la corriente | 4 A |
| Tipo de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente con cableado móvil | 5 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente | -30 ... 70 °C |
| Conexión eléctrica | 25 contactos Conector tipo zócalo |
| Estructura del cable | 25 x 0,75 mm ² |
| Diámetro del cable | 13 mm |
| Tipo de fijación | con brida de sujeción |
| Información sobre el material del cuerpo | Aleación ligera de fundición inyectada |
| Información sobre el material de la cubierta del cable | PE |
| Información sobre el material del contacto crimp | Plateado Aleación de cobre |