

Cable de conexión KMP1-02-II-16-X

Número de artículo: 158992

Producto sustituido

FESTO

El cable está disponible en longitudes de 1 a 99 metros.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 300 V
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 250 V
Resistencia a la corriente	4 A
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente con cableado móvil	5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Conexión eléctrica	72 contactos Conector tipo zócalo
Estructura del cable	80 x 0,75 mm ²
Diámetro del cable	24 mm
Tipo de fijación	con brida de sujeción
Información sobre el material del cuerpo	Aleación ligera de fundición inyectada
Información sobre el material de la cubierta del cable	PE
Información sobre el material del contacto crimp	Plateado Aleación de cobre