


Ventosa de fuelle

VASB-8-M5-SI

Número pieza: 160992

FESTO

La junta no está incluida en el suministro.
Tipo armonizado. Disponible hasta 2012.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro nominal	2 mm
Diámetro de la ventosa	8 mm
Diámetro útil de la ventosa	5,5 mm
Construcción	Conexión de vacío arriba redondo, fuelle de 1,5
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura ambiente	-40 ... 200 °C
Fuerza de separación con vacío de 70%	1,6 N
Peso del producto	2 g
Rosca de fijación	M5
Fijación de la ventosa	M5
Conexión de vacío	M5
Dureza Shore	60 +/- 5
Información sobre el material de la chaveta atornillable	Aleación forjable de aluminio
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura
Información sobre el material de la ventosa	VMQ (silicona)