

# Manómetro de precisión con brida FMAP-63-6-1/4-EN

Número de artículo: 161130

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Régimen de indicación	0 bar...6 bar
Margen visualizado	1 psi...87 psi
Conforme a la norma	EN 837-1
Magnitud nominal manómetro	63
Protección antideflagrante	Tener en cuenta la advertencia en la certificación Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Forma constructiva	Manómetro de muelle tubular
Tipo de fijación	En panel frontal
Medio de funcionamiento	Gases inertes Líquidos neutros
Presión de funcionamiento	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Factor de esfuerzo alternante	0.66
Clase de precisión de medición	1
Grado de protección	IP43
Temperatura del medio	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Posición de la conexión	Parte trasera, centrada
Conexión neumática	G1/4
materiales en contacto con el medio	Latón
Material del pivote atornillado	Latón
Material del cuerpo	ABS

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material pantalla visual	SAN
Material del anillo de fijación	Acero
Color del cuerpo	Negro
Peso del producto	120 g
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Sin acetileno Sin oxígeno
Escala	Escala doble bar (exterior) psi (interior)