

anillo de junta OL-M14

Número de artículo: 161183

FESTO

sin fugas



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|----------------------------------|
| Basado en la norma | ISO 16030 |
| Tamaño del depósito | 1 |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,95 ... 30 bar |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Temperatura ambiente | -40 ... 100 °C |
| Apriete manual a temperatura ambiente | sí |
| Par de apriete nominal | 21 Nm |
| Tolerancia para el par de apriete nominal | ± 20 % |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |