


conector acodado PEV-1/4-A-WD

Número de artículo: 161209

FESTO

para presostato



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión eléctrica	4 contactos Conector acodado tipo zócalo
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS