

fijación por brida FZF-40

Número de artículo: 161815

FESTO

para cilindros planos



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	109 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de los tornillos	Acero, galvanizado