


cable de conexión KVIA-MPPE-5

Número de artículo: 163882

FESTO

para válvulas proporcionales



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	con tuerca
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	352 g
Conexión eléctrica	Conector recto tipo clavija / Conector acodado tipo zócalo
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 250 V
Resistencia a la corriente	1 A
Longitud del cable	5 m
Díámetro del cable	8 mm
Estructura del cable	6x0,25
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Material de la carcasa	PBT
Material de los contactos crimp	Bronce Niquelado y dorado