

# unidad de rueda libre FLSM-25-R


Número de artículo: 164236

FESTO

Para actuador giratorio DSM.

Estos actuadores pueden solicitarse provistos de la homologación ATEX.

Las especificaciones de la ficha técnica de "Identificación ATEX", "Temperatura ambiente ATEX" y "Símbolo CE" se refieren únicamente a los accionamientos provistos de una homologación.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25
Sentido del giro	Giro a derechas
Posición de montaje	indistinto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro teórico a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4,98 Nm
Peso del producto	650 g
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio
Material del manguito	Acero cementado
Material del eje	Acero cementado