



# electroválvula MVH-5/3B-1/8-B-VI-X

Número de artículo: 164569

FESTO

con bobina y accionamiento auxiliar manual, sin conector



## Hoja de datos

| Característica  | Valor   |
|---|---|
| Función de las válvulas                                   | 5/3 a presión   |
| Tipo de accionamiento                                     | eléctrico   |
| Caudal nominal normal                                     | 1.000 l/min   |
| Presión de funcionamiento                                 | 3 ... 10 bar  |
| Construcción  | Corredera   |
| Tipo de reposición  | muelle mecánico   |
| Diámetro nominal  | 8 mm  |
| Función de escape   | Estrangulable   |
| Principio de hermetización                                | blando  |
| Tipo de control   | prepilotado   |
| Sentido del flujo   | no reversible   |
| Tiempo de conmutación a la desconexión                    | 50 ms   |
| Tiempo de conmutación a la conexión                       | 40 ms   |
| Valores característicos de las bobinas                    | 24 V DC; 2,5 W  |
| Fluctuación de tensión permisible                         | +/- 10 %  |
| Fluido  | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4]                                       |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Temperatura del medio                                     | -5 ... 50 °C  |
| Fluido de control   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4]                                       |
| Temperatura ambiente                                      | -5 ... 50 °C  |
| Tipo de fijación  | con taladro pasante   |
| Conexión neumática 1                                      | Placa base<br>G1/8  |
| Conexión neumática 2                                      | G1/8  |
| Conexión neumática 3                                      | Placa base<br>G1/8  |
| Conexión neumática 4                                      | G1/8  |
| Conexión neumática 5                                      | Placa base  |
| Indicación sobre el material                              | contiene sustancias perjudiciales para la pintura                                   |