



emisor SOEG-S-Q30-S-L

Número de artículo: 165353

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2020. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Corresponde a la norma	EN 60947-5-2
Homologación	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Método de medición	Barrera fotoeléctrica emisor
Tipo de luz	Infrarrojo
Temperatura ambiente	-25 ... 55 °C
Caída de tensión	2 V
Margen de tensión de funcionamiento DC	10 ... 30 V
Ondulación residual	20 %
Intensidad en reposo	25 mA
Polos inconfundibles	para todas las conexiones eléctricas
Conexión eléctrica	Conector M8x1 3 contactos
Tamaño	30x30x15 mm
Tipo de fijación	con taladro pasante
Peso del producto	18 g
Material de la carcasa	PBT reforzado
Límite superior del margen de ajuste	6 mm
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 55 °C
Tipo de protección	IP65
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado