



Presostatos PEV-1/4-B-CT

Número pieza: 165869

FESTO

Conector tipo zócalo incluido en el suministro
Tipo armonizado. Disponible hasta 2010.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Homologación	CCC
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE de baja tensión
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Magnitud de la medición	presión relativa
Método de medición	Convertidor de presión neumático/eléctrico
Presión de funcionamiento	1 ... 12 bar
Fluido	Aire comprimido filtrado, sin lubricar Aire filtrado y lubricado agua Aceite mineral
Temperatura del medio	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Función del elemento de conmutación	contacto conmutador
Frecuencia máxima de conmutación	3 Hz
Tensión AC máxima en la salida	250 V
Tensión DC máxima en la salida	125 V
Corriente máxima de salida	5.000 mA
Conexión eléctrica	Forma A Conector según DIN 43650 forma rectangular
Tipo de fijación	con taladro pasante
Posición de montaje	indistinto
Conexión neumática	G1/4
Peso del producto	220 g
Información sobre el material del cuerpo	Aleación forjable de aluminio
Indicación del estado	LED amarillo
Valores umbrales del margen de ajuste	1 ... 12 bar
Tipo de protección	IP65