

Tubo flexible en espiral

PPS-4-7,5-1/4-CT-BL

Número pieza: 165871

FESTO

con 2 racores orientables y juntas, de poliamida (no autorizado para la producción alimentaria).

Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
longitud de funcionamiento	7,5 m
Diámetro exterior	6,3 mm
Longitud sin extender	0,34 m
Diámetro interior	4,7 mm
diámetro de la bobina	75 mm
cantidad de espiras	44
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 21,2 bar
Fluido	Aire comprimido filtrado vacío
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso del producto	191 g
Conexión neumática	G1/4
Color	azul
información sobre material rosca de conexión	Aleación forjable de aluminio anodizado
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información acerca del material, protección contra pandeo	Acero cincado
Información sobre el material del tubo flexible	PA-P