

Controlador de ejes SPC200/P03

Número pieza: 170523

FESTO

para un total de hasta 4 ejes neumáticos.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
composición del aparato	Unidad básica para 4 submódulos alimentación de la tensión interface serie E/S digital Unidad de mando Subcontroller
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE sobre EMC
resistencia permanente a choques según DIN/IEC 68 parte 2-82	controlado según grado 2
Humedad relativa del aire	0 - 95 % sin condensación
Tipo de protección	IP20 según IEC 60529
resistencia a vibraciones según DIN/IEC 68 parte 2-6	controlado según grado 1
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C