

# Adaptador en T FB-TA-M12-5POL

Número de artículo: 171175

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Peso del producto	59 g
Conexión eléctrica	5 pines M12x1 / M12x1 Conector / Zócalo
Margen de tensiones de servicio DC	10 V...30 V
Carga admisible de corriente	4 A
Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...90 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L