


Tapón ciego QSP14-PTB

Número de artículo: 172987

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	forma recta
Tamaño del depósito	1
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Clasificación marítima	Véase el certificado
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	2.7 g
Tipo de fijación	Aguja de fijación
Conexión neumática 1	Cartucho de 14 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	PA
Material de la junta del tubo flexible	NBR