


Terminal de válvulas CPA10-VI

Número pieza: 173520

FESTO

Patrón de 10mm.

Las ilustraciones, las especificaciones técnicas de la hoja de datos y los accesorios correspondientes pueden variar según la configuración del producto.



Representación a modo de ejemplo

Hoja de datos

~ConfIndependentDatasheet

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	2x3/2 abiertas/cerradas monoestables 2x3/2 cerradas monoestables 2x3/2 abiertas monoestables 5/2 monoestable 5/2 biestable 5/3 a presión 5/3 a descarga 5/3 cerrada
Caudal nominal normal	300 l/min
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Control eléctrico	AS-Interface conexión individual bus de campo Multipol
Cantidad máxia de posiciones para válvulas	22
Número máx. de zonas de presión	11
Sistema eléctrico E/S	sí
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Ancho	10 mm
Tipo de protección	IP65
Homologación	C-Tick
Patrón	10 mm
Tipo de accionamiento	eléctrico
tipo de terminal de válvulas	12
Construcción	Corredera
Alimentación del aire de control	externo interno
Estructura del terminal de válvulas	modular y ampliable
Indicación de la posición de conmutación	LED
Presión de control	3 ... 8 bar
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE sobre EMC
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura del medio	-5 ... 50 °C