

Filtro LF-3/8-D-5M-MINI-NPT

Número de artículo: 173686

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Mini
Serie	D
Posición de montaje	Vertical
Grado de filtración	5 µm
Purga de condensado	Manual sin enclavamiento
Volumen máx. de condensado	22 cm ³
Protección de funda	Funda metálica de protección
Presión de funcionamiento	0 bar...16 bar
Caudal nominal normal	1100 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de fijación	A elegir: Instalación en la tubería Con escuadra de montaje
Conexión neumática 1	3/8 NPT
Conexión neumática 2	3/8 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del filtro	PE
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC