

Filtro LF-3/4-D-MIDI-A-NPT

Número de artículo: 173697

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño | Midi |
| Serie | D |
| Posición de montaje | Vertical |
| Grado de filtración | 40 µm |
| Purga de condensado | Totalmente automático |
| Volumen máx. de condensado | 43 cm ³ |
| Protección de funda | Funda metálica de protección |
| Presión de funcionamiento | 2 bar...12 bar |
| Caudal nominal normal | 3000 l/min |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -10 °C...60 °C |
| Clase de pureza del aire en la salida | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes |
| Temperatura del medio | 5 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | 5 °C...60 °C |
| Tipo de fijación | A elegir: Instalación en la tubería Con escuadra de montaje |
| Conexión neumática 1 | 3/4 NPT |
| Conexión neumática 2 | 3/4 NPT |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del filtro | PE |
| Material del cuerpo | Fundición inyectada de cinc |
| Material de la funda | PC |