

Lubricador LOE-1/8-D-MINI-NPT

Número de artículo: 173820

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Llenado máximo de aceite | 45 cm ³ |
| Protección de funda | Funda metálica de protección |
| Presión de funcionamiento | 16 bar |
| Caudal mínimo para la función de lubricación | 3 l/min |
| Caudal nominal normal | 1300 l/min |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Funcionamiento con lubricación imposible |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clase de pureza del aire en la salida | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes |
| Temperatura del medio | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso del producto | 270 g |
| Tipo de fijación | Con accesorios |
| Conexión neumática 1 | 1/8 NPT |
| Conexión neumática 2 | 1/8 NPT |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la funda | PC |