


Unidad de mantenimiento FRC-3/4-D-MAXI-A-NPT

Número de artículo: 173877

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Maxi
Posición de montaje	Vertical
Purga de condensado	Totalmente automático
Grado de filtración	40 µm
Presión de funcionamiento	2 bar...12 bar
Caudal nominal normal	8300 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:8:-]
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	2390 g
Tipo de fijación	A elegir: Instalación en la tubería Con escuadra de montaje
Conexión neumática 1	3/4 NPT
Conexión neumática 2	3/4 NPT
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC