

brida basculante SNCS-63

Número de artículo: 174400

★ Gama básica

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	63
Basado en la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	281 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Fundición inyectada de aluminio
Material del cojinete de articulación	Acero PTFE
Material de los tornillos	Acero cincado