


Presostato PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Número de artículo: 175252

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico
Magnitud de medición	Presión relativa
Procedimiento de medición	Convertidor de presión neumático/eléctrico
Presión de funcionamiento	1 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura del medio	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-30 °C...100 °C
Función del elemento de conmutación	Contacto conmutador
Frecuencia de conmutación máx.	3 Hz
Tensión AC máxima en la salida	250 V
Tensión DC máxima en la salida	250 V
Corriente de salida máx.	4000 mA
Conexión eléctrica	4 pines Conector
Tipo de fijación	Enroscable
Posición de montaje	Cualquiera
Conexión neumática	G1/4
Peso del producto	900 g
Material del cuerpo	PA66-GF30 Acero cincado
Material de la membrana	NBR
Margen de ajuste de los valores umbral	1 bar...10 bar
Grado de protección	IP65
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L