

cable de conexión KM8-M8-GSGD-1

Número de artículo: 175489

FESTO

Para entradas, 1 m de largo, con conector y enchufe rectos



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Margen de tensión de funcionamiento AC | ≤ 60 V |
| Margen de tensión de funcionamiento DC | ≤ 75 V |
| Resistencia a la corriente | 4 A |
| Tipo de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C |
| Conexión eléctrica | Conector recto tipo clavija / Conector recto tipo zócalo M8x1 / M8x1 3 contactos / 3 contactos |
| Estructura del cable | 3x0,25 |
| Longitud del cable | 1 m |
| Color de la cubierta del cable | Gris |
| Información sobre el material de la cubierta del cable | PUR |