


acoplamiento EAMC-40-66-XX-15

Número de artículo: 176036

FESTO

para DGE



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 2	15 mm
Tamaño	40
Longitud nominal	66 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	6.500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	42,3 kgmm ²
Peso del producto	139 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS