


Distribuidor multipolo MPV-E/A08-M12

Número de artículo: 177671

Producto sustituido

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de tensión de funcionamiento DC	10 ... 30 V
Carga de corriente admisible por enchufe	4 A
Resistencia a la corriente	12 A
Tipo de protección	IP67 Estando montado según IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso del producto	200 g
Conexiones eléctricas E/S	M12 5 contactos
Tipo de fijación	con taladro pasante
Información sobre material conector tipo zócalo	latón cincado
Información sobre el material del cuerpo	TPE-U(PU)
Información sobre el material de la cubierta del cable	TPE-U(PU)