


# cable de conexión KMYZ-2-24-M8-2,5-LED

Número de artículo: 177678

FESTO

Para generador de vacío VAD-MYB, VADM, VADMI y distribuidor multipolo MPV.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación de la posición de conmutación	LED
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo autocortante
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	54 g
Conexión eléctrica	2 contactos / 3 contactos Conector acodado/conector recto Forma cuadrangular / M8x1
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Carga admisible de corriente a 40°C	1 A
Conexión de conducto de protección	no existente
Longitud del cable	2,5 m
Característica de la línea	Estándar
Diámetro del cable	3,4 mm
Estructura del cable	2x0,25
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)
Material de la carcasa	PA
Material de las juntas	TPE-O
Material de los contactos crimp	Bronce
Material del manguito roscado	latón niquelado