

Tubo de plástico PQ-PA-12X1,5X3000

Número de artículo: 177728

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	12 mm
Diámetro interior	9 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar...15 bar
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-25 °C...75 °C
Temperatura ambiente	-25 °C...75 °C
Peso del producto según la longitud	0.051 kg/m
Color	Negro
Material del tubo flexible	PA