

Tubo PQ-AL-12X1X3000

Número de artículo: 177732

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	12 mm
Diámetro interior	10 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar...15 bar
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-25 °C...75 °C
Temperatura ambiente	-30 °C...75 °C
Peso del producto según la longitud	0.093 kg/m
Color	Plateado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	Aleación de forja de aluminio