

Tubo PQ-AL-18X1X3000

Número de artículo: 177734

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	18 mm
Diámetro interior	16 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar...15 bar
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-25 °C...75 °C
Temperatura ambiente	-30 °C...75 °C
Peso del producto según la longitud	0.144 kg/m
Color	Plateado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	Aleación de forja de aluminio