


Ventosa plana VAS-8-M5-PUR-CT

Número pieza: 183511

FESTO

con junta OL.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2010.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro nominal	2 mm
Diámetro de la ventosa	8 mm
Diámetro útil de la ventosa	5,5 mm
Construcción	Conexión de vacío arriba redondo, estándar
Fluido	Aire atmosférico
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Fuerza de separación con vacío de 70%	1,6 N
Rosca de fijación	M5
Fijación de la ventosa	M5
Conexión de vacío	M5
Dureza Shore	62
Información sobre el material de la chaveta atornillable	Acero inoxidable de aleación fina
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material de la ventosa	TPE-U(PU)