


Ventosa plana VAS-30-1/8-PUR-CT

Número pieza: 183513

FESTO

con junta OL.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2010.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|--|---|
| Diámetro nominal | 3 mm |
| Diámetro de la ventosa | 30 mm |
| Diámetro útil de la ventosa | 25 mm |
| Construcción | Conexión de vacío arriba redondo, estándar |
| Fluido | Aire atmosférico |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Fuerza de separación con vacío de 70% | 34 N |
| Rosca de fijación | G1/8 |
| Fijación de la ventosa | G 1/8 |
| Conexión de vacío | G1/8 |
| Dureza Shore | 62 |
| Información sobre el material de la chaveta atornillable | Acero inoxidable de aleación fina |
| Indicación sobre el material | Exento de cobre y PTFE |
| Información sobre el material de la ventosa | TPE-U(PU) |