



# Válvula de retención de vacío ISV-M5-CT

Número pieza: 183520

FESTO

para mantener el vacío cuando en un grupo de ventosas no actúan una o varias de ellas.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2010.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	M5
Eficiencia del impulso de eyección	8 bar
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento	0 ... 0,95 bar
Caudal de aspiración necesario con -0,5 bar	1 l/min
Fluido	Aire atmosférico
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	4 g
Tipo de fijación	atornillable
Conexión neumática 1	M5
Conexión neumática 2	M5
Información sobre el material del filtro	Acero sinterizado