

# Terminal de válvulas VIMP-02-1/4-14

Número pieza: 18388

FESTO

G1/4, con conector multipolo.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	5/2 monoestable 5/2 biestable 5/3 a presión 5/3 a descarga 5/3 cerrada
Caudal nominal normal	1.300 ... 1.600 l/min
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Control eléctrico	Multipol
Cantidad máxia de posiciones para válvulas	14
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Tipo de protección	IP65
Tipo de accionamiento	eléctrico
tipo de terminal de válvulas	02
Construcción	Corredera
Alimentación del aire de control	externo interno
Estructura del terminal de válvulas	patrón fijo
Presión de control	1,5 ... 10 bar
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Temperatura del medio	-5 ... 50 °C
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura