


# Acoplamiento KSE-19-24-D06-D11

Número pieza: 184264

FESTO

para DGE



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
diámetro de acogida 1	6 mm
diámetro de acogida 2	11 mm
Tamaño	19
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	8.000 1/min
momento de inercia de la masa	0,47 kgmm <sup>2</sup>
momento de giro transferible	1,5 Nm
Peso del producto	12 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS