


caja tomacorriente FBSD-GD-13,5

Número de artículo: 18496

FESTO

para conexión de bus de campo a terminales de válvulas e instalación.



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo de fijación	con tuerca
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	40 g
Conexión eléctrica	4 contactos Conector recto tipo zócalo / Borne roscado Esquema de conexiones forma A según EN 175301-803 M12x1
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 250 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 250 V
Carga admisible de corriente a 40°C	4 A
Resistencia a la tensión de choque	2,5 kV
Racor de cables	Pg13,5
Diámetro máximo admisible del cable	10 ... 12 mm
Sección de la conexión	0,75 mm ²
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la carcasa	PA reforzado
Color del cuerpo	Negro
Material de las tuercas de unión	Fundición inyectada de cinc níquelado
Material de los contactos crimp	Bronce Recubierto de bronce blanco