


conector FBSD-GD-7

Número de artículo: 18497

FESTO

para conexión de bus de campo a terminales de válvulas e instalación.



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo de fijación	con tuerca
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	28 g
Conexión eléctrica	Forma A M12x1 4 contactos Conector recto tipo zócalo / Borne roscado
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 250 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 250 V
Carga admisible de corriente a 40°C	4 A
Resistencia a la tensión de choque	2,5 kV
Racor de cables	Pg7
Diámetro máximo admisible del cable	4 ... 6 mm
Sección de la conexión	0,75 mm ²
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Información sobre el material del cuerpo	PA reforzado
Color del cuerpo	Negro
Información sobre el material de la tuerca	Fundición inyectada de cinc níquelado
Información sobre el material del contacto crimp	Bronce Recubierto de bronce blanco