


adaptador en T FB-TA

Número de artículo: 18498

FESTO

para conexión de bus de campo a terminales de válvulas e instalación.



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 10 V
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 30 V
Resistencia a la corriente	4 A
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 90 °C
Peso del producto	37 g
Conexión eléctrica	Conector tipo clavija / Conector tipo zócalo M12x1 / M12x1 5 contactos / 5 contactos
Estructura del cable	2x0,25
Diámetro del cable	5 mm
Tipo de fijación	con tuerca
Información sobre el material del cuerpo	PA
Información sobre el material de la cubierta del cable	PVC
Información sobre el material del contacto crimp	latón Niquelado y cincado