


conector de alimentación NTSD-GD-13,5

Número de artículo: 18526

FESTO

para terminales de válvulas.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Tipo de fijación | con tuerca |
| Posición de montaje | indistinto |
| Peso del producto | 31 g |
| Conexión eléctrica | 4 contactos Conector recto tipo zócalo borne roscado |
| Margen de tensión de funcionamiento AC | ≤ 250 V |
| Resistencia a la corriente | 16 A |
| Racor de cables | Pg13 |
| Diámetro máximo admisible del cable | 6 ... 8 mm |
| Sección de la conexión | 2,5 mm ² |
| Tipo de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ... 70 °C |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Material de la carcasa | PBT |
| Material de los contactos crimp | Aleación de cobre latón |