


# Conector multipolo IMP2-SD-26-EA

Número pieza: 18665

FESTO



## Hoja de datos

| Caracter.  | Valor                                 |
|--|---------------------------------------|
| Diámetro máximo admisible del cable              | 13,5 ... 15 mm                        |
| Posición de montaje                              | indistinto                            |
| Margen de tensión de funcionamiento AC           | $\leq 250$ V                          |
| Resistencia a la corriente                       | 7,5 A                                 |
| Tipo de protección                               | IP65                                  |
| Temperatura ambiente                             | -40 ... 125 °C                        |
| Peso del producto                                | 97 g                                  |
| Conexión eléctrica                               | Conector tipo zócalo<br>26 contactos  |
| atornillamiento cables                           | Pg16                                  |
| Codificación del conector tipo clavija           | Y - para entradas/salidas             |
| Tipo de fijación                                 | Con tuerca                            |
| Información sobre el material de las juntas      | CR<br>Resistente a la luz y al aceite |
| Información sobre el material del cuerpo         | Aleación de cobre<br>níquelado        |
| Información sobre el material del contacto crimp | Aleación de cobre<br>Dorado           |