


cable DUO KM12-DUO-M8-GDGD

Número de artículo: 18685

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 60 V
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 75 V
Resistencia a la corriente	2,8 A
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Conexión eléctrica	Conector recto tipo clavija / Conector recto tipo zócalo M12x1 / M12x1 3 contactos / 3 contactos
Estructura del cable	3x0,25
Longitud del cable	0,6 m
Color de la cubierta del cable	Gris
Información sobre el material de la cubierta del cable	PUR