


Placa de alimentación VIGI-04-D-1-NPT

Número pieza: 18838

FESTO

para terminal de válvulas

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
ancho	149 mm
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Homologación	UL - Recognized (OL)
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante
Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14	NPT1/8-27
Conexión neumática 1	NPT1/2-14
Conexión neumática 2	NPT1/4-18
Conexión neumática 3	NPT1/2-14
Conexión neumática 4	NPT1/4-18
Conexión neumática 5	NPT1/2-14
Información sobre el material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio