

Cilindros redondos


DSEU-32-50-P-A

Número pieza: 188585

FESTO

Tapa de cierre con tornillo prisionero con ranura y pivote con cojinete giratorio.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Carrera	50 mm
Diámetro del émbolo	32 mm
Amortiguación	P: Amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Émbolo Vástago Camisa del cilindro
Detección de la posición	Para detectores de posición
Variantes	vástago simple
Presión de funcionamiento	1,5 ... 10 bar
Forma de funcionamiento	De efecto doble
Fluido	Aire seco, lubricado o sin lubricado
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso	415 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	483 N
Masa móvil con carrera de 0 mm	79,1 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	15,5 g
Peso básico con carrera de 0 mm	216,5 g
Tipo de fijación	con accesorios
Conexión neumática	G1/8
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura
Información sobre el material de la tapa	Aleación forjable de aluminio
Información sobre el material de las juntas	TPE-U(PU)
Información sobre el material del cuerpo	Acero inoxidable de aleación fina
Información sobre el material del vástago	Acero de aleación fina