


Placa final IEPR-04-D-2

Número pieza: 18878

FESTO

para terminal de válvulas



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Homologación	UL - Recognized (OL)
Tipo de fijación de la placa base	con rosca interior
Conexión neumática 1	G3/4
Conexión neumática 3	G3/4
Conexión neumática 5	G3/4