

# Ventosa ESG-6X10

Número de artículo: 189184

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño de la ventosa con rosca de fijación	6x10 mm
Posición de montaje	Vertical
Forma constructiva	Conexión de vacío arriba Conexión de vacío lateral Con compensación de altura Con compensador largo de altura
Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa	Tamaño 4
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Oval, plana
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Conexión de vacío	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la ventosa	NBR