

Soporte para ventosa con rosca de fijación ESH-HA-4-QS

Número de artículo: 189199

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Volumen	0.719 cm ³
Posición de montaje	Vertical
Forma constructiva	Conexión de vacío arriba
Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa	Tamaño 4
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:::]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso del producto	30 g
Tipo de fijación	Con contratuerca
Fijación de la ventosa	M6
Conexión de vacío	QS-6
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del retenedor	Aluminio Latón, niquelado POM Acero templado Acero de alta aleación