

Soporte para ventosa con rosca de fijación ESH-HCL-6-G

Número de artículo: 189232

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	40 mm
Volumen	16.325 cm ³
Posición de montaje	Vertical
Forma constructiva	Conexión de vacío arriba Con compensación de altura
Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa	Tamaño 6
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	560 g
Tipo de fijación	Con contratuerca
Fijación de la ventosa	M20x2
Conexión de vacío	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del retenedor	Aluminio Latón, niquelado POM Acero templado Acero de alta aleación