

# Soporte para ventosa con rosca de fijación ESH-HD-4-PK

Número de artículo: 189240

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	6 mm
Volumen	0.449 cm <sup>3</sup>
Posición de montaje	Vertical
Forma constructiva	Conexión de vacío lateral Con compensación de altura
Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa	Tamaño 4
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	43 g
Tipo de fijación	Con contratuerca
Fijación de la ventosa	M6
Conexión de vacío	PK-4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR Acero
Material del retenedor	Aluminio Latón, niquelado POM Acero templado Acero de alta aleación