


# Ventosa ESS-4X10-ON

Número de artículo: 189408

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	2.5 mm
Tamaño de la ventosa con rosca de fijación	4x10 mm
Volumen de la ventosa con rosca de fijación	0.064 cm <sup>3</sup>
Posición de la conexión	Arriba
Posición de montaje	Cualquiera
Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa	Tamaño 4
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Oval, plana
Presión de funcionamiento	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	2 N
Carga transversal horizontal con presión nominal de funcionamiento	3.5 N
Carga transversal vertical con presión nominal de funcionamiento	5 N
Peso del producto	2 g
Tipo de fijación	A través de la toma de vacío
Conexión de vacío	M6
Color	Negro
Dureza Shore	50 +/- 5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS

Característica	Valor
Material de la ventosa	NBR